

## Lautsprecher Unterputz-Radio IP



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	2282 112	1	30,74	03	4010337076292

### Merkmale

- Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

### Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - Lautsprecher-/AUX-Anschluss:	1,5 mm <sup>2</sup>
Impedanz:	8 Ω
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +50 °C