



## Bewegungsmelder Cube 240



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	2444 02	1	166,02	08	4010337056423
 Anthrazit	2444 10	1	171,87	08	4010337056409

### Merkmale

- Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
- Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden.
- Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs.
- Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende.
- Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s.
- Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern.
- Blendschutz, Helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht.
- Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet.
- Fernbedienung optional.
- Boden- und Rückfeldüberwachung.

### Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Anschlussleistung	
- HV-LED-Lampen:	typ. 200 W
- Glühlampen:	2000 W
- Leuchtstofflampen, unkompensiert:	1000 VA (cos $\phi$ = 0,5)
- Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:	500 W (45,6 $\mu$ F)
- Leuchtstofflampen, reihenkompensiert:	900 W
Kapazitive Belastung:	176 $\mu$ F
Helligkeitswert	
- Helligkeitswert:	2 bis 1000 lx
Einstellregler	
- Nachlaufzeit:	5 s bis 15 min

## Anschlussquerschnitt

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| - eindrätig:                    | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - feindrätig ohne Aderendhülse: | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - feindrätig mit Aderendhülse:  | max. 1,5 mm <sup>2</sup> |

Schutzgrad: IP54

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Erfassungswinkel: 240°

## Montagehöhe 2,50 m

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| - Erfassungsbereich nach vorne, max.: | ca. 16 m |
| - Reichweite zu jeder Seite, max.:    | ca. 16 m |

---

## Hinweise

- Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
- Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3.
- Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!

---

## Lieferumfang

- Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

---

## Abmessungen in mm

ohne Linse:	87	87	85
-------------	----	----	----