

Bluetooth® Wandsender 1fach



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 2461 01 | 1 | 106,45 | 02 | 4010337110712 |
|  Reinweiß glänzend | 2461 03 | 1 | 106,45 | 02 | 4010337101598 |
|  Reinweiß seidenmatt | 2461 27 | 1 | 106,45 | 02 | 4010337101604 |
|  Anthrazit | 2461 28 | 1 | 108,91 | 02 | 4010337101611 |
|  Farbe Alu | 2461 26 | 1 | 112,62 | 02 | 4010337101628 |
|  Schwarz matt | 2461 005 | 1 | 112,62 | 02 | 4010337101635 |
|  Grau matt | 2461 015 | 1 | 112,62 | 02 | 4010337110729 |

Merkmale

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.

- Konfiguration per App oder NFC.

Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Funkfrequenz: | 2,402 - 2,480 GHz |
| Funkprotokoll: | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Schnittstelle: | NFC |
| Reichweite | |
| - im Freifeld: | bis 75 m |
| - in Gebäuden: | ca. 10 m |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +65 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 0 bis 95 % (keine Betauung) |

Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
 - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.
-

Lieferumfang

- Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
-