

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Relaisausgang, Ausschalter und Kontrolllicht



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	2475 00	1/5	85,00	02	4010337131632

Merkmale

- Steuern von Heizgeräten bis maximal 3680 W.
- Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
- Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung.
- Eingangsklemme mit Auswahlfunktion zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr oder zur präsenzabhängigen Regelung der Komforttemperatur über einen separaten Bewegungs-/Präsenzmelder.
- Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung.
- Manuelle Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb möglich.
- Interner Temperatursensor.
- Frostschutzfunktion.
- Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).
- Offseeteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur).
- Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
- Dieser Regler erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen: TE(0,0,0,0,0,0,0)

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 0,15 W
Schaltstrom:	max. 16 A
Anschlussleistung	
- Ohmsche Last:	3680 W
Montage:	in Gerätedose nach DIN 49073
Leitungslänge Eingänge:	max. 100 m
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C