


TKS-Repeater



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  REG | 2572 00 | 1 | 352,77 | 10 | 4010337011125 |

Merkmale

- Aktive Komponente zur Erweiterung einer Gira Türkommunikationsanlage mit Audio- und Videofunktion.
- Reichweitenverlängerung und Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei Verwendung weiterer Steuergeräte.
- Verstärkung der Audio- und Datensignale des Türkommunikationssystems in beide Richtungen.

Repeatermodus

- Verbindet zwei Liniensegmente miteinander, zur Verdopplung der Teilnehmerzahl einer Video- oder Audio-Türkommunikationsanlage und der Leitungsreichweite.
- Wichtig: Für die Versorgung des zweiten Liniensegments ist ein zusätzliches Steuergerät erforderlich.

Mehrgesprächsmodus

- Im Mehrgesprächsmodus wird die gesamte Anlage auf mehrere Linien (eine Hauptlinie, bis zu fünf Nebenlinien) aufgeteilt, welche über TKS-Repeater miteinander verbunden werden.
- Jede Linie wird von einem eigenen Steuergerät versorgt.
- Im Mehrgesprächsmodus dürfen bis zu fünf TKS-Repeater in einer Anlage verwendet werden.

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Spannungsversorgung: | über 2-Draht-Bus |
| Anschlüsse | |
| - 2-Draht-Bus IN: | 2 x Steckklemme |
| - 2-Draht-Bus OUT: | 2 x Steckklemme |
| Speicherkarte: | microSD-Karte (SDHC) bis max. 32 GB |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |

Hinweise

- Datensicherung

Die Konfiguration des TKS-Repeater kann auf einer microSD-Karte gesichert werden.

- Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des TKS-Repeater ist auch ohne microSD-Karte möglich.

Lieferumfang

- Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2
