

**Wipp-Kontrollschatz British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe
Ausschalter 2-polig**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2834 01	10	46,92	29	4010337078814
Reinweiß glänzend	2834 03	10	46,92	29	4010337078821
Anthrazit	2834 28	10	47,43	29	4010337078845
Farbe Alu	2834 26	10	50,54	29	4010337078838
Schwarz matt	2834 005	10	50,54	29	4010337038573
Grau matt	2834 015	10	50,54	29	4010337087137
Edelstahl	2834 600	10	57,72	29	4010337022305

Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:	24 mm
Anschlussquerschnitt	
- für Leiter bis:	2 x 4 mm ² oder 1 x 6 mm ²

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
 - BS EN 60669-1.
-