



## Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Kreuzschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3107 00	10/100	21,69	01	4010337039174
 ohne Befestigungskrallen	3817 00	10	21,69	01	4010337039181

### Technische Daten

Einbautiefe	
- 3107 00:	32 mm
- 3817 00:	23 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.