



Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Wechselschalter 2fach



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen | 3108 00 | 10 | 27,37 | 01 | 4010337038979 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3818 00 | 10 | 27,37 | 01 | 4010337038757 |

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung - LEDi/ CFLi: | 100 W |