



**Einsatz Wipp-Kontrollschalter
10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen | 3115 00 | 10 | 31,99 | 01 | 4010337064473 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3825 00 | 1 | 31,99 | 01 | 4010337038900 |

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauer-beleuchtung gewechselt werden.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe | |
| - 3115 00: | 32 mm |
| - 3825 00: | 23 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Lieferumfang

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
