




**Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~
mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~
Universal-Aus-Wechselschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3116 00	10/100	25,71	01	4010337038955
 ohne Befestigungskrallen	3826 00	10	25,71	01	4010337039037

Technische Daten

Einbautiefe

- 3116 00:	32 mm
- 3826 00:	23 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
---------------------------------------	---------------------

Nennleistung

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.