



**Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~
mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~
Serienschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskralen	3135 00	1	39,52	01	4010337038917
 ohne Befestigungskralen	3845 00	1	39,52	01	4010337064398

Merkmale

- Auch mit Wippe 1fach verwendbar.
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauer-beleuchtung gewechselt werden.

Technische Daten

Einbautiefe	
- 3135 00:	32 mm
- 3845 00:	23 mm
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Lieferumfang

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
