



Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3135 00	1	38,29	01	4010337038917
 ohne Befestigungskrallen	3845 00	1	38,29	01	4010337064398

Technische Daten

Einbautiefe	
- 3135 00:	32 mm
- 3845 00:	23 mm

Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W