









Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	3140 01	1	79,89	01	4010337042754
 Reinweiß glänzend	3140 03	1	79,89	01	4010337042761
 Reinweiß seidenmatt	3140 27	1	79,89	01	4010337042785
 Anthrazit	3140 28	1	82,59	11	4010337042792
 Farbe Alu	3140 26	1	86,79	11	4010337042778
 Schwarz matt	3140 005	1	86,79	11	4010337065104
 Grau matt	3140 015	1	86,79	11	4010337127154
 Edelstahl (lackiert)	3140 600	1	90,77	11	4010337045410

Merkmale

- Der Hotel-Card-Schalter kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen.
- Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet.
- Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauer-beleuchtung gewechselt werden.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.
 - Erhöhter Mitnahmeschutz durch verschraubbares Klemmstück.
-