



Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3151 00	10/100	11,52	21	4010337038764
 ohne Befestigungskrallen	3871 00	10	11,52	01	4010337064626

Technische Daten

Einbautiefe

- 3151 00:	32 mm
- 3871 00:	23 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
---------------------------------------	---------------------

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.