


## Wipp-Jalousieschalter 10 AX 250 V~ mit Pfeilsymbolen und Montageplatte



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	3159 13	1	32,81	13	4010337112624

### Merkmale

- Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
- Elektrisch und mechanisch verriegelt.

### Technische Daten

- Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennleistung  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.