

**Abdeckung mit Beschriftungsfeld
und Glasscheibe passend zu
wassergeschützten Wippschaltern,**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Rot RAL 3000	3206 30	1	29,02	14	4010337123811

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Wassergeschützt Aufputz IP44

Lieferumfang

- Beschriftungsschilder "Rauchabzug" und "Hausalarm" sowie "Rookafvoer" und "Alarm" sind beigefügt.