

Wippe gerade stehend

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß glänzend	3496 03	10	4,32	01	4010337121664
Reinweiß seidenmatt	3496 27	10	4,32	01	4010337066101
Anthrazit	3496 28	10	5,08	11	4010337066262
Farbe Alu	3496 26	1	8,49	11	4010337065999
Schwarz matt	3496 005	10	8,49	11	4010337065944
Grau matt	3496 015	1	8,49	11	4010337110590
Edelstahl	3496 600	1/5	16,03	11	4010337066279

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.

- Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-