



## Einsatz Zugschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen    | 3546 00     | 1   | 19,32              | 01 | 4010337064886 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3586 00     | 1/5 | 19,32              | 01 | 4010337064909 |

### Technische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Einbautiefe:  | 32 mm               |
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung<br>- LEDi/ CFLi:                                 | 100 W               |

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.