



Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3106 00	10/100	9,91	21	4010337038931
 ohne Befestigungskrallen	3816 00	10	9,91	21	4010337038948

Technische Daten

Einbautiefe

- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
---------------------------------------	---------------------

Nennleistung

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.