

**Einsatz Wipp-Kontrollschatzter****10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
mit Befestigungskrallen	3115 00	10	33,21	01	4010337064473
ohne Befestigungskrallen	3825 00	1	33,21	01	4010337038900

**Merkmale**

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexilem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.

**Technische Daten****Einbautiefe**

- 3115 00: 32 mm  
- 3825 00: 23 mm

**Anschlussquerschnitt**

- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

**Nennleistung**

- LEDi/ CFLi: 100 W

## **Lieferumfang**

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

---