

**Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose  
16 A 250 V~ waagrecht mit Klappdeckel  
Universal-Aus-Wechselschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	4177 30	5	36,87	24	4010337092544

## Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

## Technische Daten

Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

## Hinweise

- Statt der SCHUKO-Steckdose können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.