




**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ (IP20)
TX_44**

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 4188 66 | 1/5 | 10,65 | 13 | 4010337093107 |
|  Anthrazit | 4188 67 | 1/5 | 16,37 | 13 | 4010337093114 |
|  Farbe Alu | 4188 65 | 1/5 | 16,37 | 13 | 4010337093091 |

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Kralenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |

Hinweise

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
 - Bei der Montage muss auch der Dichtungsfansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
-