


**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~
mit oranger Abdeckung und Aufdruck "ZSV" (zusätzliche Sicherheitsversorgung)**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Orange glänzend	4188 709	1/5	18,81	01	4010337117070

Merkmale

- Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut - starr und flexibel:	
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.