


SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Shutter WG AP



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Grau | 4414 30 | 1 | 17,61 | 14 | 4010337094449 |

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Leitergut: starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
- für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
- Shutter: 0 °C bis 45 °C

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.