








SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4418 01	1/5	12,62	01	4010337094920
 Reinweiß glänzend	4418 03	1/5	12,62	01	4010337094944
 Reinweiß seidenmatt	4418 27	1/5	12,62	01	4010337094999
 Anthrazit	4418 28	1/5	13,82	11	4010337095026
 Farbe Alu	4418 26	1/5	18,18	11	4010337094982
 Schwarz matt	4418 005	1/5	18,18	11	4010337094913
 Grau matt	4418 015	1/5	18,18	11	4010337094937

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²

Umgebungstemperatur

- erhöhter Berührungsschutz:

0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
 - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-