








**Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 4422 01 | 1/5 | 21,40 | 01 | 4010337092308 |
|  Reinweiß glänzend | 4422 03 | 1/5 | 21,40 | 01 | 4010337092322 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4422 27 | 1/5 | 21,40 | 01 | 4010337092346 |
|  Anthrazit | 4422 28 | 1/5 | 22,65 | 11 | 4010337092353 |
|  Farbe Alu | 4422 26 | 1/5 | 27,19 | 11 | 4010337092339 |
|  Schwarz matt | 4422 005 | 1/5 | 27,19 | 11 | 4010337092292 |
|  Grau matt | 4422 015 | 1/5 | 27,19 | 11 | 4010337092315 |

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).

- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 29 mm |
| Anschlussquerschnitt - für Leiter von: | 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² |

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-