

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV"
System 55**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4458 01	1/5	9,33	01	4010337093176
Reinweiß glänzend	4458 03	1/5	9,33	01	4010337093190
Reinweiß seidenmatt	4458 27	1/5	9,33	01	4010337093213
Anthrazit	4458 28	1/5	10,68	11	4010337093220
Farbe Alu	4458 26	1/5	15,52	11	4010337093206
Schwarz matt	4458 005	1/5	15,52	11	4010337093169
Grau matt	4458 015	1/5	15,52	11	4010337093183

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).

- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dossenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsringen.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.