

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4462 01	1/5	14,77	01	4010337093367
Reinweiß glänzend	4462 03	1/5	14,77	01	4010337093381
Reinweiß seidenmatt	4462 27	1/5	14,77	01	4010337093404
Anthrazit	4462 28	1/5	16,07	11	4010337093411
Farbe Alu	4462 26	1/5	20,78	11	4010337093398
Schwarz matt	4462 005	1/5	20,78	11	4010337093350
Grau matt	4462 015	1/5	20,78	11	4010337093374

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).

- Eingehauste Spreizkrallen.
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dossenschrauben.
 - Geringe Einbautiefe.
 - Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
 - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsringen.
 - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
-

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigegeben.
-