

**Steckdose mit Erdungstift 16 A 250 V~, Klappdeckel und Shutter  
System 55**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4488 01	10	19,88	01	4010337095804
 Reinweiß glänzend	4488 03	10	19,88	01	4010337095835
 Reinweiß seidenmatt	4488 27	10	19,88	01	4010337095859
 Anthrazit	4488 28	10	21,11	11	4010337095866
 Farbe Alu	4488 26	10	25,48	11	4010337095842
 Schwarz matt	4488 005	1/5	25,48	11	4010337095798
 Grau matt	4488 015	10	25,48	11	4010337095811
 Edelstahl	4488 600	1/5	33,31	11	4010337095873

## Merkmale

- Mit Steckklemmen.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

## Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur - Shutter:	0 °C bis +45 °C

---

## Hinweise

- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.