


SCHUKO-Dreifachsteckdose 16 A 250 V~ waagrecht mit Klappdeckel WG AP



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	4789 30	1	64,42	14	4010337092773

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Statt der SCHUKO-Steckdosen können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.