









System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 5366 01 | 1/5 | 100,69 | 02 | 4010337027430 |
|  Reinweiß glänzend | 5366 03 | 1/5 | 100,69 | 02 | 4010337027447 |
|  Reinweiß seidenmatt | 5366 27 | 1/5 | 100,69 | 02 | 4010337027461 |
|  Anthrazit | 5366 28 | 1/5 | 103,61 | 02 | 4010337027478 |
|  Farbe Alu | 5366 26 | 1/5 | 108,14 | 02 | 4010337027454 |
|  Schwarz matt | 5366 005 | 1/5 | 108,14 | 02 | 4010337037484 |
|  Grau matt | 5366 015 | 1/5 | 108,14 | 02 | 4010337087243 |
|  Edelstahl (lackiert) | 5366 600 | 1/5 | 116,43 | 02 | 4010337027485 |

Merkmale

- Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
- Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit/Schaltzeit.
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
- Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar.
- Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um ± 2 Stunden anpassbar.
- Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
- Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
- Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So.

Technische Daten

Ganggenauigkeit

- pro Monat: ± 10 s

Gangreserve:

ca. 4 h

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +45 °C
