




## System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard TX\_44



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß   | 5375 66     | 1  | 90,85              | 02 | 4010337051800 |
|  Anthrazit | 5375 67     | 1  | 97,86              | 02 | 4010337051992 |
|  Farbe Alu | 5375 65     | 1  | 97,86              | 02 | 4010337051794 |

### Merkmale

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Einstellbare Helligkeitsschwelle.
- Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
- Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleneinsatzes mit Bedieneinsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
- Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedieneinsatz dauerhaft gespeichert werden.

### Technische Daten

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Erfassungswinkel:             | 180°             |
| Helligkeitswert               |                  |
| - einstellbar:                | ca. 5 bis 500 lx |
| - fest:                       | Tagbetrieb       |
| Empfindlichkeit:              | 25, 50, 75, 100% |
| Schutzart                     |                  |
| - System 55, Flächenschalter: | IP20             |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| - TX_44:                        | IP44              |
| Nachlaufzeit:                   | ca. 2 min fest    |
| Montagehöhe bis 2,20 m          |                   |
| - Erfassungsbereich nach vorne: | max. 15 m         |
| - Reichweite zu jeder Seite:    | max. 10 m         |
| Montagehöhe bis 1,10 m          |                   |
| - Erfassungsbereich nach vorne: | max. 10 m         |
| - Reichweite zu jeder Seite:    | max. 9 m          |
| Umgebungstemperatur:            | -20 °C bis +45 °C |

---