



Einsatz Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet Kupplung



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 5695 03 | 1/5 | 30,30 | 01 | 4010337463337 |
|  Schwarz matt | 5695 10 | 1/5 | 30,30 | 01 | 4010337463344 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------|
| Einbautiefe | |
| - Kupplung: | mind. 24 mm |
| - Schneidklemmtechnik: | 35 mm |

Hinweise

- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.