



Einsatz Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet und SAT-F-Buchse Kupplung, SAT-F, Schneidklemme, Modular Jack



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 5697 03 | 1/5 | 52,46 | 01 | 4010337463399 |
|  Schwarz matt | 5697 10 | 1/5 | 52,46 | 01 | 4010337463405 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------|
| Einbautiefe: | 35 mm |
| Wellenimpedanz bei SAT: | 75 Ω |
| Für Innenleiter: | Ø 0,6 bis 1 mm |

Hinweise

- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
- Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
- Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.