© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Wippschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Reinweiß | 0105 13 | - | - | - | 4010337105138 |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm² |
| Nennleistung<br>- LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Hinweise**

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.