


## Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Grau | 0106 31     | 1  | 28,23              | 14 | 4010337106319 |

### Technische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung<br>- LEDi/ CFLi:             | 100 W               |

### Hinweise

- Auch beleuchtet anschließbar.

### Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.