


Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Ausschalter 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	0112 30	10	38,41	14	4010337112303

Merkmale

- Mit Glühlampenelement.

Technische Daten

- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²
- Nennleistung
- LED/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Auch beleuchtet anschließbar.

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigelegt.
- Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigelegt.
- Glühlampenelement 230 V~ 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.