

## Fußbodenleergehäuse Unterputz mit Klappdeckel



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Alu-Druckguss	0118 00	1	218,45	17	4010337041252
 Edelstahloptik matt	0118 20	1	445,15	17	4010337118206

### Merkmale

- Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.).
- Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreichbar.

### Technische Daten

Schutzart: IP41

#### Abmessungen

- Alu-Druckguss: B 112 x H 112 x T 61,5 mm
- Edelstahloptik matt: B 112 x H 112 x T 63,9 mm

### Hinweise

- Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.

### Abmessungen in mm

Alu-Druckguss:	B 112	H 112	T 61,5
Edelstahloptik matt:	B 112	H 112	T 63,9