



## Fußbodenleergehäuse Unterputz mit Klappdeckel



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Alu-Druckguss         | 0118 00     | 1  | 200,07             | 17 | 4010337041252 |
|  Edelstahloptik matt | 0118 20     | 1  | 407,70             | 17 | 4010337118206 |

### Merkmale

- Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.).
- Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreihbar.

### Technische Daten

Schutzart: IP41

### Hinweise

- Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.

### Abmessungen in mm

|                      |       |       |        |
|----------------------|-------|-------|--------|
| Alu-Druckguss:       | B 112 | H 112 | T 61,5 |
| Edelstahloptik matt: | B 112 | H 112 | T 63,9 |