

## Taster 10 A 250 V~ mit gerade stehender Wippe und Kontrollfenster Wechsler 1-polig



| Spezifikation                                                                                 | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß   | 0120 66     | 1/5 | 27,39              | 13 | 4010337120667 |
|  Anthrazit | 0120 67     | 1/5 | 31,00              | 13 | 4010337120674 |
|  Farbe Alu | 0120 65     | 1/5 | 31,00              | 13 | 4010337120650 |

### Technische Daten

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe:                                                  | 28 mm               |
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Hinweise

- Mit abtastbarer Bedienerführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.