







**Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 0124 201 | 1/5 | 34,39 | 01 | 4010337052715 |
|  Reinweiß seidenmatt | 0124 27 | 1/5 | 34,39 | 01 | 4010337029403 |
|  Anthrazit | 0124 28 | 1/5 | 34,92 | 11 | 4010337029427 |
|  Farbe Alu | 0124 26 | 1 | 38,04 | 11 | 4010337029410 |
|  Schwarz matt | 0124 005 | 1 | 38,04 | 11 | 4010337037958 |
|  Edelstahl | 0124 600 | 1 | 45,16 | 11 | 4010337021230 |

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Einbautiefe: | 28 mm |
| Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
 - Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
-

Lieferumfang

- Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
-