




Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Serienschalter



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 0125 66 | 1/5 | 35,18 | 13 | 4010337125662 |
|  Anthrazit | 0125 67 | 1/5 | 38,84 | 13 | 4010337125679 |
|  Farbe Alu | 0125 65 | 1/5 | 38,84 | 13 | 4010337125655 |

Technische Daten

Einbautiefe

| | |
|-------------|-------|
| - 0125 ...: | 25 mm |
| - 0128 ...: | 28 mm |

Anschlussquerschnitt

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
|---------------------------------------|---------------------|

Nennleistung

| | |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

Hinweise

- Mit abtastbarer Bedienungsführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.