




Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0125 66	1/5	35,18	13	4010337125662
 Anthrazit	0125 67	1/5	38,84	13	4010337125679
 Farbe Alu	0125 65	1/5	38,84	13	4010337125655

Technische Daten

Einbautiefe

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
---------------------------------------	---------------------

Nennleistung

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Hinweise

- Mit abtastbarer Bedieneinführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.