




Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0126 66	1/5	24,49	13	4010337126669
 Anthrazit	0126 67	1/5	28,15	13	4010337126676
 Farbe Alu	0126 65	1/5	28,15	13	4010337126652

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Mit abtastbarer Bedieneinführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen.
- Nachfolgeartikel: 3126 00 + 3496 xx
- Lieferbar ab 08/2024.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.