









Tastenschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Kreuzschalter



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 0127 01 | 1/5 | 28,29 | 01 | 4010337127017 |
|  Reinweiß glänzend | 0127 03 | 1/5 | 28,29 | 01 | 4010337127031 |
|  Reinweiß seidenmatt | 0127 27 | 1/5 | 28,29 | 01 | 4010337127277 |
|  Anthrazit | 0127 28 | 1/5 | 28,85 | 11 | 4010337127284 |
|  Farbe Alu | 0127 26 | 1/5 | 32,03 | 11 | 4010337127260 |
|  Schwarz matt | 0127 005 | 1/5 | 32,03 | 11 | 4010337037989 |
|  Grau matt | 0127 015 | 1/5 | 32,03 | 11 | 4010337077169 |
|  Edelstahl | 0127 600 | 1/5 | 39,06 | 11 | 4010337021759 |

Technische Daten

Einbautiefe: 28 mm

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23.

Nennleistung

- LEDi/ CFLi:

100 W

Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
