

Taster 10 A 250 V~ mit gerade stehender Wippe Wechsler 1-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0130 66	1/5	26,00	13	4010337130666
 Anthrazit	0130 67	1/5	29,66	13	4010337130673
 Farbe Alu	0130 65	1/5	29,66	13	4010337130659

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²

Hinweise

- Mit abtastbarer Bedienerführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.