



Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN |
|---|-------------|--------|---------------------|----|---------------|
|  | 0159 00 | 10/100 | 19,48 | 01 | 4010337159001 |

Merkmale

- Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
- Elektrisch und mechanisch verriegelt.

Technische Daten

Einbautiefe: 28 mm

Hinweise

- Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.