



## Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55, Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	0175 01	1	37,72	01	4010337175018
 Reinweiß glänzend	0175 03	1	37,72	01	4010337175032

### Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

### Technische Daten

Einbautiefe: 30 mm

Anschlussquerschnitt  
- für Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Hinweise

- Nicht bruchsicher.  
- Passend in jede handelsübliche Gerätedose.