


## Tronic-Trafo 20 – 70 W 20 – 70 W



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 20 – 70 W	0366 00	1	28,36	04	4010337366003

### Merkmale

- Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer.
- Aufgrund kleiner Einbaumaße besonders zum leuchtenindividuellen Einbau geeignet.
- Kurzschlussfest.

### Technische Daten

Nennspannung	
- primär:	AC 230 V, 50/60 Hz
- sekundär:	AC 11,7 V, ca. 40 kHz
Anschlussleistung:	20 bis 70 W
Schutzklasse:	II
Leitungslänge sekundär:	max. 2 m
Umgebungstemperatur:	max. +50 °C

### Hinweise

- Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

### Abmessungen in mm

B 49      H 48      T 28