


Tronic-Trafo 10 – 40 W 10 – 40 W



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 10 – 40 W	0367 00	1	24,21	04	4010337367000

Merkmale

- Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer.
- Aufgrund kleiner Einbaumaße besonders zum leuchtenindividuellen Einbau geeignet.
- Kurzschlussfest.

Technische Daten

Nennspannung	
- primär:	AC 230 V, 50/60 Hz
- sekundär:	AC 11,7 V, ca. 50 kHz
Anschlussleistung:	10 bis 40 W
Schutzklasse:	II
Leitungslänge sekundär:	max. 2 m
Umgebungstemperatur:	max. +50 °C

Hinweise

- Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

Abmessungen in mm

B 73 H 36 T 18